

品番：EA986ME-21

品名：100x35mm 車輪(ホ[°]リウレタン+ナイロン+静音型)



販売価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
カタログ価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 13:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ボールベアリング
ボールベアリングは高荷重、ハイ
スピードでの使用に適しています。
且つ摩擦が少なく、移動を容易にする
効果があります。
スチールボールの汚れやオイルの付着を避け、磨
損が少なくなるように、定期的にオイルを注
入してください。

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です

仕様

材質	タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6	車輪径×幅(mm)	100×35
軸径(mm)	10	耐熱温度	-20℃～70℃
耐荷重(kg)	200		
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
快適性に特化したモデルです			
走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です			
リムは衝撃に強いナイロン製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.