

品番：EA986ME-22

品名：125x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン+静音型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,890円(税抜) / 7,579円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,890円(税抜) / 7,579円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/29 13:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1697ページ | | |



走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です

仕様

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|----------|
| 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6 | 車輪径×幅(mm) | 125×40 |
| 軸径(mm) | 15 | 耐熱温度 | -20℃～70℃ |
| 耐荷重(kg) | 275 | | |
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | | | |
| 快適性に特化したモデルです | | | |
| 走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です | | | |
| リムは衝撃に強いナイロン製 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.