


品番：EA986ME-4

品名：100x35mm 車輪(ホ`リウレタン+ナイロン・Ballベ`アリング)



販売価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
カタログ価格	4,210円(税抜) / 4,631円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/13 13:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Very good
Operating noise (静音性)
●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Good

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



リムは衝撃に強いナイロン6製

仕様

車輪径×幅(mm)	100×35	軸径(mm)	10
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	94 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	242	材質	タイヤ: ポリウレタン リム: ナイロン6

サイズによってホイールの形状は異なります。

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.