

品番：EA986MF-150

品名：150x30mm 車輪(ラバ-タイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング)




販売価格	5,200円(税抜) / 5,720円(税込)		
カタログ価格	5,200円(税抜) / 5,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/01 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
G	G	G

Rolling resistance(転抵抗)  
●●●● Good  
Operating noise(騒音性)  
●●●● Very good  
Floor surface preservation(床面保護)  
●●●● Very good



リムは衝撃に強いナイロン6製

仕様

車輪径×幅	150×30mm	軸径	8mm
ボス幅(軸幅)	35mm	タイヤ硬度	80 ショアA
耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)	耐荷重	130kg(3km/h)
重量	501g	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ナイロン6

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.