

品番 : EA986MF-50

品名 : 50x18mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング)




販売価格	985円(税抜)／1,084円(税込)		
カタログ価格	985円(税抜)／1,084円(税込)		
在庫数	最新在庫: 107 (2026/01/14 21:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
C	C	C

Rolling resistance(転抵抗)  
■■■□ Good  
Operating noise(静音性)  
■■■■□ Very good  
Floor surface preservation(床面保護)  
■■■■□ Very good



リムは衝撃に強いナイロン6製

## 仕様

車輪径×幅	50×18mm	軸径	6mm
ボス幅(軸幅)	22.5mm	タイヤ硬度	80 ショアA
耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。)	耐荷重	40kg (3km/h)
重量	72g	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ナイロン6

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.