

品番 : EA986MF-80

品名 : 80x25mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング)




販売価格	1,900円(税抜) / 2,090円(税込)		
カタログ価格	1,900円(税抜) / 2,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/01/14 23:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	C
騒音	C
転抵抗	C

Rolling resistance (転抵抗)
■ Good
■■ Good
■■■ Very good
Operating noise (静音性)
■ Good
■■ Good
■■■ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■ Good
■■ Good



リムは衝撃に強いナイロン6製

仕様

車輪径×幅	80×25mm	軸径	8mm
ボス幅(軸幅)	35mm	タイヤ硬度	80 ショアA
耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。)	耐荷重	80kg(3km/h)
重量	180g	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ナイロン6

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.