品番: EA986MG-1

品名:100x30mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



販売価格	3,830円(税抜)/4,213円(税込)				
カタログ価 格	3,830円(税抜)/4,213円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>11</b> (2025/11/12 07:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1745ページ				



















始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

## 仕様

車輪径×幅(mm)	100×30	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	100 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	399	材質	タイヤ:二層式ソリッドゴム リム:スチール

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリットゴムより耐荷重に優れています。始動時の動きが良く、スムーズな走行が可能です

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.