

品番：EA986MG-11

品名：125x37.5mm 車輪(ソフトラバ-タイヤ/スチールリム)



販売価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
カタログ価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/09 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



Rolling resistance(転がり抵抗)
●●●● Good
Operating noise(騒音性)
●●●● Very good
Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Very good

ローラーベアリング
ローラーベアリングは本車で
最初から装着し、走行時の
振動を軽減し、タイヤの
寿命を延ばします。
ローラーベアリングは車軸用キヤスターの中で
は実装されています。又ロング
ライフコースが導入されています。

ゴム車輪(ソリッドゴム)
【ゴム車輪シリーズの特徴】
● 走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。
● 空気圧調整不要で、メンテナンスが簡単です。
● 衝撃吸収性が高く、乗り心地が快適です。
● 耐熱性に優れ、夏場の高温でも変形しません。
● 空気圧調整不要で、メンテナンスが簡単です。

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

材質	タイヤ:軟質ゴム リム:スチール	車輪径×幅	125×37.5mm
軸径	15mm	耐熱温度	-25~80℃
耐荷重(kg)	50		
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			
走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します			
エア-入りゴム車輪に次いでパンクの心配がありません			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.