

品番：EA986MG-12


品名：160x40mm 車輪(ソフトラバ-タイヤ/スチールリム)



販売価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
カタログ価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 09:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance(転がり抵抗)  
●●●● Good  
Operating noise(騒音性)  
●●●● Very good  
Floor surface preservation(床面保護)  
●●●● Very good



静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

### 仕様

材質	タイヤ:軟質ゴム リム:スチール	車輪径×幅	160×40mm
軸径	20mm	耐熱温度	-25~80℃
耐荷重(kg)	70		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します

エア-入りゴム車輪に次いでパンクの心配がありません

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.