

品番：EA986MG-12

品名：160x40mm 車輪(ソフトラバ-タイヤ/スチールリム)



販売価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
カタログ価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 08:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance(転がり抵抗)
●●●● Good
Operating noise(騒音性)
●●●● Very good
Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Very good

ローラーベアリング
ローラーベアリングは本式で
長時間に亘り、且つ高回転の
動作に耐えるための設計が
必要です。
ローラーベアリングは車輪の中心部
に装着されます。又ロング
ライフが実現されています。

ゴム車輪(ソリッドゴム)
【ゴム車輪シリーズ別特長】
● 転がり抵抗が低く、走行性が
優れています。
● 衝撃に強く、耐用性が
優れています。
● 静粛性が優れています。
● 耐熱性に優れています。
● 耐寒性に優れています。

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

材質	タイヤ:軟質ゴム リム:スチール	車輪径×幅	160×40mm
軸径	20mm	耐熱温度	-25~80℃
耐荷重(kg)	70		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します

エア-入りゴム車輪に次いでパンクの心配がありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.