

品番：EA986MG-125

品名：125x37.5mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



販売価格	3,240円(税抜)／3,564円(税込)		
カタログ価格	3,240円(税抜)／3,564円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/17 06:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D



Rolling resistance(転抵抗)
●●●● Satisfactory
Operating noise(静音性)
●●●● Very good
Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Very good

ローラーベアリング
ローラーベアリングは丈夫で、走行時に騒音が小さく、床面に与える負担が少ないのが特徴です。
ローラーベアリングは、車輪の中心部に設置されており、車輪の回転をスムーズにします。

材質	スチール
色	青色
表面処理	六価クロムフリー

タイヤ	ソリッドゴム
サイズ	125x37.5mm
軸径	15mm

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	125×37.5	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	100 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25～80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	712	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			
走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています			
リムは頑丈なスチール製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.