

品番：EA986MG-200

品名：200x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



販売価格	6,060円(税抜)／6,666円(税込)		
カタログ価格	6,060円(税抜)／6,666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/17 05:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

耐荷重
205kg

Rolling resistance(転抵抗)
●●●○ Satisfactory
Operating noise(静音性)
●●●● Very good
Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Very good

ローラーベアリング

ローラーベアリングは丈夫で、摩擦力に優れ、ほとんど摩擦がない状態で回転します。そのため、床面に負担をかけずにスムーズに移動します。

ローラーベアリングは、道路用キャスターの中で最も丈夫です。ローラーは、床面に直接触れず、スプリング・ショックアブソーバーが吸収されます。

材質	スチール
色	黒
寸法	200x50x20
重量	2.168kg
耐熱温度	-25~80℃
耐荷重	205kg
転抵抗	●●●○
騒音	●●●●
床面保護	●●●●

材質	スチール
色	黒
寸法	200x50x20
重量	2.168kg
耐熱温度	-25~80℃
耐荷重	205kg
転抵抗	●●●○
騒音	●●●●
床面保護	●●●●

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	200×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	205 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25～80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,168	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			
走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています			
リムは頑丈なスチール製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.