

品番：EA986MG-300

品名：300x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



販売価格	18,600円(税抜)／20,460円(税込)		
カタログ価格	18,600円(税抜)／20,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/17 06:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

耐荷重
300kg

Rolling resistance(転抵抗)
●●●● Satisfactory
Operating noise(静音性)
●●●● Very good
Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Very good

ローラーベアリング
ローラーベアリングは丈夫で、
摩擦が少なく、滑らかな動きを
実現します。また、床面に
ダメージを与えない設計です。

材質	スチール
表面処理	亜鉛メッキ
色	青色

タイヤ	ソリッドゴム
リム	スチール
軸径	25mm

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	300×60	軸径(mm)	25
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25～80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,281	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			
走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています			
リムは頑丈なスチール製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.