

品番：EA986MG-350

品名：350x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



販売価格	19,200円(税抜)／21,120円(税込)		
カタログ価格	19,200円(税抜)／21,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/17 08:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D



Rolling resistance(転抵抗)
●●● Satisfactory
Operating noise(静音性)
●●● Very good
Floor surface preservation(床面保護)
●●● Very good

ローラーベアリング
ローラーベアリングは丈夫で、
摩擦が少なく、長時間の
運転に耐えることができます。
また、床面にダメージを与え
ない設計です。

材質
タイヤ: ソリッドゴム
リム: スチール(亜鉛メッキ、青色不動態
化処理、六価クロムフリー)

規格	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
認証	取得済み	取得済み	取得済み

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	350×70	軸径(mm)	25
軸幅	80mm	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25～80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	5,326	材質	タイヤ: ソリッドゴム リム: スチール(亜鉛メッキ、青色不動態 化処理、六価クロムフリー)
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			
走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています			
リムは頑丈なスチール製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.