

品番：**EA986MG-4**

品名：160x40mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



販売価格	5,810円 (税抜) / 6,391円 (税込)		
カタログ価格	5,810円 (税抜) / 6,391円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
D	B	C

耐荷重
225kg

Rolling resistance (転抵抗)
 ●●●● Good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Very good

ローラーベアリング
 ローラーベアリングは丈夫で、荷重が重く、走行速度の速い場合に少ないスペースが必要となります。
 ローラーベアリングは専用キャスターの軸には必ず適合する必要があります。またロングライフリブが導入されています。

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ● 軽量化設計で、走行性能を向上させます。
 ● 耐衝撃性、耐摩耗性を向上させます。
 ● 静粛性を向上させます。
 ● 床面保護性を向上させます。
 ● 耐熱性を向上させます。
 ● 耐低温性を向上させます。
 ● 耐油性を向上させます。
 ● 耐薬品性を向上させます。
 ● 耐老化性を向上させます。
 ● 耐紫外線を向上させます。
 ● 耐放射線を向上させます。
 ● 耐電磁波を向上させます。
 ● 耐電圧を向上させます。
 ● 耐電流を向上させます。
 ● 耐電圧を向上させます。
 ● 耐電流を向上させます。

耐熱温度
 -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)

耐低温性
 -25℃以下でも使用可能。

ナイロン
 丈夫で、耐衝撃性が高く、耐摩耗性に優れています。

始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

車輪径×幅(mm)	160×40	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	225 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,088	材質	タイヤ:二層式ソリッドゴム リム:スチール

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています。始動時の動きが良く、スムーズな走行が可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.