

品番 : EA986MG-8

品名 : 280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



販売価格	21,300円(税抜)／23,430円(税込)		
カタログ価格	21,300円(税抜)／23,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/17 06:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
D	B	C



Rolling resistance (転抵抗)  
■■■□ Good  
Operating noise (騒音性)  
■■■□ Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
■■■□ Very good



始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

## 仕様

車輪径×幅(mm)	280×70	軸径(mm)	25
軸幅	70mm	耐荷重(kg)	650 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,498	材質	タイヤ:二層式ソリッドゴム リム:スチール

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリットゴムより耐荷重に優れています。始動時の動きが良く、スムーズな走行が可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.