品番: EA986MH-100

品名:100x45mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング



販売価格	7,310円 (税抜)/ 8,041円(税込)				
カタログ価 格	7,310円(税抜)/8,041円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 07:25現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1745ページ				















防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	100×45	軸径(mm)	20		
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	270 (4 km/h)		
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)		
重量(g)	526	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:ナイロン6		
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様					

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.