品番: EA986MH-200

品名:200x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング



販売価格	16,400円 (税抜)/18,040円(税込)				
カタログ価 格	16,400円(税抜)/18,040円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/12 09:46現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1745ページ				

















防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	200×50	軸径(mm)	20		
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	600 (4 km/h)		
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量 が減少します。)		
重量(g)	1,934	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:スチール		
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様					
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します					
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製					
グリースニップル付					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.