


品番：EA986ML-100

品名：100x40mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)



販売価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度 騒音 転抵抗
A E A

耐荷重
1250kg



Rolling resistance (転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise (静音性)
■■■■ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■■■■ Satisfactory

ボールベアリング
ボールベアリングは、ナイロン製の車輪に比べて、摩擦係数が低く、特に衝撃に耐える必要のある場合に、ボールベアリングがおすすめです。
スチールボールの内、レースの磨き回し、磨粉が非常に少なく、ロングライフが保証されています。

品質 価格 納期 対応 対応 対応

キャストナイロン
一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。

品質 価格 納期 対応 対応 対応

耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れた高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	100×40	軸径(mm)	20
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	1,250 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	588	材質	タイヤ:キャストナイロン、リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ナイロン車輪の中でも特に頑丈な高荷重タイプ

一般的なナイロン製車輪に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.