

品番：EA986ML-100

品名：100x40mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

	販売価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
	カタログ価格	12,100円(税抜)／13,310円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 04:56現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



耐荷重
1250kg

Rolling resistance (転抵抗)
■■■■■ Excellent

Operating noise (静音性)
■■■■ Satisfactory

Floor surface preservation (床面保護)
■■■■ Satisfactory

ボールベアリング
ボールベアリングは高強度、ハイスピードでの使用に適しています。且に摩擦に必要とする潤滑剤をオイルに塗布されています。

スチールボールの内、レースの磨き損傷、磨耗が使用に及ばなく、ロングライフグリースが注入されています。

キャストナイロン
一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。

特徴・用途
1. 耐荷重・圧力強度
2. 弾力性・形状復元性
3. 床面保護
4. 静音性
5. 転抵抗

耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れた高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	100×40	軸径(mm)	20
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	1,250 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20～80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	588	材質	タイヤ:キャストナイロン、リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ナイロン車輪の中でも特に頑丈な高荷重タイプ

一般的なナイロン製車輪に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます