品番: EA986ML-200

品名: 200x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)



販売価格	45,000円 (税抜)/49,500円(税込)				
カタログ価 格	45,000円(税抜)/49,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/25 22:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1746ページ				

















耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れた高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	200×55	軸径(mm)	35
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	3,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	2,708	材質	タイヤ:キャストナイロン、リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ナイロン車輪の中でも特に頑丈な高荷重タイプ

一般的なナイロン製車輪に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.