

品番：EA986MN-100

品名：100x40mm 車輪(ホリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)



販売価格	10,000円(税抜)／11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜)／11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/02/17 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	C
騒音	C
転抵抗	B



Rolling resistance(転抵抗)
★★★★□ Very good
Operating noise(騒音性)
★★★★□ Very good
Floor surface preservation(床面保護)
★★★★□ Very good



動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	100×40	軸径(mm)	15
軸幅	40mm	耐荷重(kg)	320 (4 km/h)
タイヤ硬度	75 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	470	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト

ボールベアリング

サイズによってホイールの形状は異なります。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.