品番: EA986MN-125

品名:125x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)



販売価格	<b>12,200円</b> (税抜)/13,420円(税込)				
カタログ価 格	12,200円(税抜)/13,420円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/24 14:54現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1746ページ				







Rolling resistance (転接抗)
Wery good
Operating noise (静音性)
Wery good
Floor surface preservation(床面保護
Wery good







動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

## 仕様

車輪径×幅(mm)	125×40	軸径(mm)	15		
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	370 (4 km/h)		
タイヤ硬度	75 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)		
重量(g)	631	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト		
ボールベアリング					
サイズによってホイールの形状は異なります。					
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.