

品番：EA986MN-2

品名：125x40mm 車輪(ポ リウレタンタイヤ・アルミリム)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance(転送抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise(静音性)
■■■■■ Very good
Floor surface preservation(床面保護)
■■■■■ Very good



動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

仕様

材質	タイヤ:ポリウレタン、 リム:アルミダイカスト	車輪径×幅	125×40mm
軸径	15mm	耐熱温度	-25~70℃
耐荷重(kg)	350		
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
地面を転がる際の抵抗が非常に少なく、スムーズに走行可能。高速走行に適しています			
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です			
水分による劣化も少ないです			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.