

品番 : EA986MN-5

品名 : 250x50mm 車輪(ホリウレタンタイヤ・アルミリム)



販売価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



**Rolling resistance** (転抵抗)  
■■■■■ Excellent  
**Operating noise** (静音性)  
■■■■□ Very good  
**Floor surface preservation** (床面保護)  
■■■■□ Very good



動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

## 仕様

材質	タイヤ:ポリウレタン、 リム:アルミダイカスト	車輪径×幅	250×50mm
軸径	25mm	耐熱温度	-25~70°C
耐荷重(kg)	800		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がる際の抵抗が非常に少なく、スムーズに走行可能。高速走行に適しています

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

水分による劣化も少ないです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.