品番: EA986MN-5

品名: 250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム)



販売価格	<b>34,400円</b> (税抜)/37,840円(税込)				
カタログ価 格	34,400円(税抜)/37,840円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/24 14:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1746ページ				











動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

## 仕様

材質	タイヤ:ポリウレタン、 リム:アルミダイカスト	車輪径×幅	250×50mm
軸径	25mm	耐熱温度	-25~70℃
耐荷重(kg)	800		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がる際の抵抗が非常に少なく、スムーズに走行可能。高速走行に適しています

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

水分による劣化も少ないです

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.