

品番：**EA986MV-200**

品名：200x 50mm 車輪(空気入・PPリム)



販売価格	6,540円 (税抜) / 7,194円(税込)		
カタログ価格	6,540円(税抜) / 7,194円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/13 07:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	騒音	転抵抗
E	A	C



Rolling resistance (転抵抗)

Good

Operating noise (静音性)

Excellent

Floor surface preservation (床面保護)

Excellent



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅(mm)	200×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	75 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-20~40℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	514	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:ポリプロピレン

プレーンベアリング

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

