


品番：**EA986MV-22**

品名：300x100mm 車輪(空気入・PPリム)



販売価格	<b>7,400円</b> (税抜) / 8,140円(税込)		
カタログ価格	7,400円(税抜) / 8,140円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/07/08 07:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

#### 仕様

車輪径×幅	300×100mm	軸径	25mm
軸幅	75mm	耐熱温度	-20~40℃ (30℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度	60ショアA	耐荷重	180kg(4km/h)
重量	1.5kg	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.