

品番 : EA986MV-301

品名 : 300x100mm 車輪(空気入・PPリム)



販売価格	7,420円(税抜) / 8,162円(税込)		
カタログ価格	7,420円(税抜) / 8,162円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 07:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



Rolling resistance (転抵抗)  
■■■■□ Good  
Operating noise (静音性)  
■■■■■ Excellent  
Floor surface preservation (床面保護)  
■■■■■ Excellent

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

#### 仕様

材質	タイヤ: チューブ入りエアータイヤ(2層) リム: ポリプロピレン	車輪径×幅	300×100mm
軸径	25mm	耐熱温度	-20~40℃
耐荷重	180kg		

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.