品番: EA986MW-10

品名: 260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)



販売価格	10,400円 (税抜)/11,440円(税込)				
カタログ価格	10,400円(税抜)/11,440円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/12 01:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1747ページ				







Rolling resistance (転抵抗)

Good

Operating noise (肺音性)

Excellent

Floor surface preservation(床面保







スチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	260×85	軸径(mm)	20
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	150 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50℃
重量(g)	1,240	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー)

ローラーベアリング

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは頑丈なスチール製