

品番：EA986MW-10

品名：260x 85mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/23 05:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	騒音	転抵抗
E	A	C



Rolling resistance (転抵抗)  
●●●●● Good  
Operating noise (騒音性)  
●●●●● Excellent  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●●● Excellent

ローラーベアリング  
ローラーベアリングは丈夫で  
乗り心地が良く、ほこりや泥の  
発生が少なく、メンテナンスの  
必要が少いのが特徴です。  
ローラーベアリングは専用キャスターの中で  
は使用できません。またロング  
ライフグリスが注入されています。



リムは頑丈なスチール製

### 仕様

車輪径×幅(mm)	260×85	軸径(mm)	20
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	150 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50℃
重量(g)	1,240	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー)

ローラーベアリング

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

