品番: EA986MW-12

品名:300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)



販売価格	<b>14,400円</b> (税抜)/15,840円(税込)				
カタログ価 格	14,400円(税抜)/15,840円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/12 01:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1747ページ				







Rolling resistance (标班统)
Good
Operating noise (静音性)
Excellent
Floor surface preservation(床面保護







スチール製

## 仕様

車輪径×幅(mm)	300×100	軸径(mm)	25
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	180 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50℃
重量(g)	2,170	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー)

## ボールベアリング

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは頑丈なスチール製

## 株式会社エスコ