

品番：EA986MW-12

品名：300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)



販売価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/23 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	騒音	転抵抗
E	A	C

耐荷重
180kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Good
Operating noise (静音性)
●●●● Excellent
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Excellent

ボールベアリング
ボールベアリングは高強度、ハイスピードでの使用に耐えらる仕様です。且に摩擦的に摩擦を必要とする潤滑剤が不要で、メンテナンスが容易です。

スチールボールの内、レースの間に潤滑剤を注入し、潤滑剤が変質に強くなる、ロングライフグリースが注入されています。

規格	JIS B 2001
材質	スチール
公差	±0.01mm
検査	100%

規格	JIS B 2001
材質	スチール
公差	±0.01mm
検査	100%

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	300×100	軸径(mm)	25
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	180 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50℃
重量(g)	2,170	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

ボールベアリング

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

