

品番 : EA986MW-12

品名 : 300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベーリング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,300円(税抜)／13,530円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,300円(税抜)／13,530円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/02/17 09:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1698ページ | | |



| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| E | A | C |



Rolling resistance (転抵抗)
■■■□ Good

Operating noise (騒音性)
■■■■ Excellent

Floor surface preservation (床面保護)
■■■■ Excellent



リムは頑丈なスチール製

仕様

| | | | |
|-----------|---------|---------|--|
| 車輪径×幅(mm) | 300×100 | 軸径(mm) | 25 |
| 軸幅 | 75mm | 耐荷重(kg) | 180 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 60 ショアA | 耐熱温度 | -25~50°C |
| 重量(g) | 2,170 | 材質 | タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) |

ボールベアリング

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

