

品番：EA986MW-300

品名：300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)



販売価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 05:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度 騒音 転抵抗  
E A C

Rolling resistance(転抵抗)  
●●●● Good  
Operating noise(騒音性)  
●●●● Excellent  
Floor surface preservation(床面保護)  
●●●● Excellent



ローラーベアリング  
ローラーベアリングは丈夫で  
寿命が長く、ほこりや泥の  
侵入防止に効果的です。  
ローラーベアリングは  
ローラーベアリングは  
ローラーベアリングは



リムは頑丈なスチール製

### 仕様

車輪径×幅(mm)	300×100	軸径(mm)	20
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	180 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50℃
重量(g)	2,174	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー)

ローラーベアリング

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

