品番: EA986MW-8

品名: 200x 50mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)



販売価格	9,850円(税抜)/10,835円(税込)				
カタログ価格	9,850円(税抜)/10,835円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/12 01:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1747ページ				







Rolling resistance (結抵抗)
Good
Operating noise (静音性)
Excellent
Floor surface preservation(床面倒







スチール製

## 仕様

車輪径×幅(mm)	200×50	軸径(mm)	20
軸幅	48mm	耐荷重(kg)	75 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50℃
重量(g)	900	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー)

ローラーベアリング

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは頑丈なスチール製