

品番：EA986MX-420

品名：420x115mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)



販売価格	43,700円(税抜) / 48,070円(税込)		
カタログ価格	43,700円(税抜) / 48,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 04:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
●●●●● Good
Operating noise (静音性)
●●●●● Excellent
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Excellent



硬度	騒音	転がり抵抗
E	A	C



リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	420×115	軸径(mm)	30
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	650 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-20~50℃
重量(g)	8,591	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)

重荷重タイプ

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

