品番: EA986MX-420

品名: 420x115mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)



販売価格	44,200円(税抜)/48,620円(税込)					
カタログ価 格	44,200円(税抜)/48,620円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 07:21現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	1747ページ					















リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	420×115	軸径(mm)	30
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	650 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-20~50℃
重量(g)	8,591	材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(6層) リム:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー)

重荷重タイプ

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています

地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です

リムは頑丈なスチール製

株式会社エスコ