

品番：EA986N-200


品名：200mm キャスター(固定金具・スチール車輪)



販売価格	16,300円(税抜) / 17,930円(税込)		
カタログ価格	16,300円(税抜) / 17,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/05/29 16:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (作音性)
●●●●● Sufficient
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Sufficient



グリスニップル付車輪

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	400 (4 km/h)
耐熱温度	-100℃~600℃	重量(g)	5,320
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄		
プレート取付け型			
車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装			
中荷重タイプ			
プレーンベアリング			
グリスニップル付車輪			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

