

品番：EA986N-250


品名：250mm キャスター(固定金具・スチール車輪)



販売価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
カタログ価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 06:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
●●●●● Excellent  
Operating noise (作音性)  
●●●●● Sufficient  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●●● Sufficient



グリスニップル付車輪

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	250×60
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	900 (4 km/h)
耐熱温度	-25℃~120℃	重量(g)	9,630
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化处理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄		
プレート取付け型			
車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装			
中荷重タイプ			
プレーンベアリング			
グリスニップル付車輪			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

