品番: EA986N-80

品名:80mm キャスター(固定金具・スティール車輪)



販売価格	<b>5,320円</b> (税抜)/ 5,852円(税込)					
カタログ価 格	5,320円(税抜)/5,852円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>14</b> (2025/11/12 00:13現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1744ページ	•				















## グリスニップル付車輪

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

## 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	80×25			
全高(mm)	102	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)			
耐熱温度	−100℃~600℃	重量(g)	817			
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:鋳鉄					
プレート取付け型						
車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装						
中荷重タイプ						

## 株式会社エスコ