

品番 : EA986NA-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具・スティール車輪)




販売価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/16 21:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
最高品質 Excellent
Operating noise (静音性)
十分 Sufficient
Floor surface preservation (床面保護)
十分 Sufficient



硬度	A
騒音	E
転抵抗	A



グリスニップル付車輪

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	100×35
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)
耐熱温度	-25°C~70°C	重量(g)	1,510
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄		

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

