

品番 : EA986NA-2

品名 : 100mm キャスター(自在・後ブレーキ・ステイル車輪)



販売価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 21:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		




Rolling resistance (転抵抗)
評価基準: Excellent
Operating noise (静音性)
評価基準: Sufficient
Floor surface preservation (床面保護)
評価基準: Sufficient

耐荷重
200kg



硬度
A
騒音
E
転抵抗
A



グリスニップル付車輪

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	100×35
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)
耐熱温度	-25°C~70°C	重量(g)	1,615
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄		

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

