品番: EA986NA-250

品名:250mm キャスター(自在金具・スティール車輪)



| 販売価格 | 32,100円 (税抜)/ 35,310円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 32,100円(税抜)/35,310円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/12 02:06現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1744ページ | | | | |





















グリスニップル付車輪

仕様

| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無) | 車輪径×幅 | 250×60mm |
|------|--------------|-------|---|
| 全高 | 295mm | 耐荷重 | 600kg |
| 耐熱温度 | −25℃~70℃ | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:鋳鉄 |

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.