

品番 : EA986NA-5

品名 : 200mm キャスター(自在・後ブレーキ・ステイル車輪)




販売価格	28,300円(税抜)／31,130円(税込)		
カタログ価格	28,300円(税抜)／31,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/16 21:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		




Rolling resistance (転滾抵抗)
評価基準 Excellent
Operating noise (静音性)
評価基準 Sufficient
Floor surface preservation (床面保護)
評価基準 Sufficient

耐荷重
400kg



硬度
A
騒音
E
転抵抗
A



グリスニップル付車輪

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付)	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	400 (4 km/h)
耐熱温度	-25°C~70°C	重量(g)	6,440
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄		

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

