


品番：EA986NM-125

品名：125mm キャスター(固定金具・スチール車輪)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 28,700円(税抜) / 31,570円(税込) | | |
| カタログ価格 | 28,700円(税抜) / 31,570円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/08 07:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1696ページ | | |



衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

| | | | |
|--------|---|---------|-----------|
| 仕様 | 固定車輪 | 車輪径×幅 | 125×55mm |
| 全高 | 170mm | 取付穴径 | 11mm |
| 取付穴間距離 | 105×75~80mm | プレートサイズ | 140×110mm |
| 耐熱温度 | -20~120℃ | タイヤ硬度 | 190~230HB |
| 耐荷重 | 900kg(4km/h) | 重量 | 5.7kg |
| 材質 | 金具:スチール スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドスチール | | |

車輪幅がワイドなので、路面への接地面積が増え、より安定した走行と荷重分散を実現します。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

取付け金具は頑丈なプレス鋼板製

ボールベアリング

プレート取付け型

重荷重タイプ

※塗装床やタイルなどのデリケートな床面では、床を傷つける恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.