


品番 : EA986NN-125


品名 : 125mm キャスター(自在金具・スティール車輪)



販売価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
カタログ価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 20:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		



硬度	A
騒音	E
転抵抗	A



衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	125×55
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	900 (4 km/h)
耐熱温度	-20°C~120°C	重量(g)	7,035
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドスチール		

重荷重タイプ

取付け金具は頑丈なプレス鋼板製

ボールベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にもボールベアリング付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

