

品番：EA986NV-125

品名：125mm キャスター(スチール車輪・レール用)




販売価格	26,800円(税抜)／29,480円(税込)		
カタログ価格	26,800円(税抜)／29,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/29 22:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		





Rolling resistance (転抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (静音性)
●●●●● Sufficient
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Sufficient



耐荷重
900kg



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	125×36
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	900
耐熱温度	−20℃～120℃	重量(g)	4,900
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄	タイヤ硬度	180～220HB
工場内設備の重荷重搬送物に最適です。			
プレート取付け型			
重荷重タイプ			
ボールベアリング			
グリスニップル付車輪			
取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造			
車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.