


品番：EA986PA-60

品名：60mm キャスター(ツインホイール)



販売価格	980円(税抜) / 1,078円(税込)		
カタログ価格	980円(税抜) / 1,078円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/22 13:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1676ページ		



仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	P-60G
キャスター	自在車	ストッパー	無し
車輪径×幅	φ60×55mm	取付高	79mm
取付方法	プレート式	取付寸法	φ40mm
取付穴径	5.5mm	偏心	17mm
旋回半径	55mm	耐荷重	102kg
材質	金具:樹脂 取付部:スチール 車輪・ホイール:ナイロン	重量	187g
入数	1個		

オフィス家具や複合機に最適な、双輪キャスター

機械装置、複写機、商品陳列棚、サーバーラック、家具、オフィスチェアなどに

ナイロン素材を採用。柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。

双輪キャスター:2つの車輪を平行にならべたキャスター。
2つの車輪があることで1つの車輪への負荷が減り、始動抵抗が少なく、旋回がスムーズに行えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.