


品番 : EA986PF-18

品名 : 38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



販売価格	245円(税抜)／270円(税込)		
カタログ価格	245円(税抜)／270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2025/12/15 21:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1727ページ		



仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	G-38N
キャスター	自在車	本体ペアリング	シングルレバーリング
ストッパー	無し	車輪径×幅	Φ38×16mm
全高	50mm	取付方法	プレート式
取付座	46×38mm	取付寸法	36×28mm
取付穴径	5.3mm	偏芯	12mm
旋回半径	32mm	耐荷重	28.6kg
材質	金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ナイロン	重量	75g

平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター

軽量で耐薬品性、耐蝕性、耐摩耗性に優れたナイロン車。
柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。

旋回部にスラストペアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

